

Schöner Wohlfühlen

Mitsubishi Heavy Industries macht Raumklima attraktiv.
Mit den neuen Design-Wandgeräten zum Heizen und Kühlen.

Schön leise!
Bis zu
19 dB(A)

Effizienz trifft Eleganz

Wenn es um die richtige Raumtemperatur in Büros, Praxen, Boutiquen oder Wohnräumen geht, steht Mitsubishi Heavy Industries seit vielen Jahren für ein Höchstmaß an Qualität und Verlässlichkeit. Dank Invertertechnologie und Energieeffizienzklassen bis A+++ schonen die Systeme das Portemonnaie und die Umwelt – und sie sehen auch noch richtig attraktiv aus. Lassen Sie sich inspirieren!



2x Schöner Heizen und Kühlen



SRK-ZS Inverter-Wandgerät

- Attraktives Geräte-Design
- In Hochglanz-Weiß, Hochglanz-Weiß/Schwarz oder Titan erhältlich
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Mit Allergen- und auswaschbarem Geruchsfilter
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung (inklusive) programmierbar
- Optionaler WLAN-Adapter (Regelung per App)*
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Dimmbare LED-Beleuchtung



SRK-ZSX Inverter-Wandgerät

- Hochglanz-weiße Eleganz und Effizienz in einem: Energieeffizienzklasse bis A+++
- Zusätzliche Energieeinsparung durch Präsenzmelder
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Mit Allergen- und auswaschbarem Geruchsfilter
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung (inklusive) programmierbar
- Optionaler WLAN-Adapter (Regelung per App)*
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Dimmbare LED-Beleuchtung

Sie haben die Wahl

Das Wandgerät SRK-ZS ist nicht nur besonders formschön, es lässt sich auch optimal auf das räumliche Umfeld abstimmen. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Farbvarianten:

Hochglanz-
Weiß



Weiß

Hochglanz-
Weiß



Schwarz

Titan



Schwarz

* Internetverbindung notwendig

Infrarot-
fernbedienung
inklusive*



Schön anzuschauen –
und dabei kaum
zu hören: Die Wand-
geräte sind mit bis zu
19 dB(A) flüsterleise
im Betrieb

Wohlfühlen vorpro-
grammiert: Den
Wochentimer des
Geräts einfach mit
der Infrarotfernbe-
dienung einstellen

Muss sich nicht
verstecken: Das
attraktive Wandgerät
SRK-ZS ist in drei
Farbvarianten lieferbar
(Abbildung Titan)

Gutes Klima ganz
individuell ausrichten:
Mit komfortabel
einstellbaren Pendel-
lamellen

* Kabelfernbedienung optional

Selbst die Fakten sind ein Blickfang

Die nebenstehenden technischen Daten beziehen sich jeweils auf den Einsatz im Monosplit-Set (ein Innengerät an einem Außengerät). Technische Informationen zum Einsatz im Multisplit-System erhalten Sie von Ihrem Kälte-Klima-Fachbetrieb.



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Powered by S-Klima

Qualitätssiegel Raumklimageräte
zum Heizen und Kühlen

- Service
- Hygiene
- Energieeffizienz



Gemäß STATUS-REPORT 26
des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V.

Bestätigte Sicherheit: Das Qualitätssiegel Raumklimageräte vom Fachverband Gebäude-Klima e.V. definiert zahlreiche Qualitätsstandards.

Wandgeräte-Set SRK-ZS



SRK-ZS/SRC-ZS					
Modell Innengerät	SRK 20 ZS-S	SRK 25 ZS-S	SRK 35 ZS-S	SRK 50 ZS-S	
Modell Außengerät	SRC 20 ZS-S	SRC 25 ZS-S	SRC 35 ZS-S	SRC 50 ZS-S	
Technische Daten Monosplit-Set					
Kühlleistung (min.-max.)	kW	2,0 (1,0-2,8)	2,5 (1,0-3,0)	3,5 (1,0-3,8)	5,0 (1,7-5,5)
Heizleistung (min.-max.)	kW	2,7 (0,9-4,2)	3,2 (0,9-4,4)	4,0 (0,9-4,8)	5,8 (1,6-6,6)
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	19/22/25/34	19/23/28/35	19/26/30/40	22/28/36/45
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	19/23/29/36	19/24/30/39	19/25/36/41	24/31/37/45
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie					
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A+
Kühlen SEER/Heizen SCOP		7,80/4,60	7,80/4,60	7,80/4,60	6,26/4,20
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	90/732	113/762	158/852	280/1.300
Abmessungen Innengerät					
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230
Fernbedienung		Infrarotfernbedienung inklusive; Kabelfernbedienung optional erhältlich			

Wandgeräte-Set SRK-ZSX



SRK-ZSX/SRC-ZSX						
Modell Innengerät	SRK 20 ZSX-S	SRK 25 ZSX-S	SRK 35 ZSX-S	SRK 50 ZSX-S	SRK 60 ZSX-S	
Modell Außengerät	SRC 20 ZSX-S	SRC 25 ZSX-S	SRC 35 ZSX-S	SRC 50 ZSX-S	SRC 60 ZSX-S	
Technische Daten Monosplit-Set						
Kühlleistung (min.-max.)	kW	2,0 (0,9-3,2)	2,5 (0,9-3,7)	3,5 (0,9-4,3)	5,0 (1,0-5,8)	6,1 (1,1-6,8)
Heizleistung (min.-max.)	kW	2,5 (0,8-5,3)	3,2 (0,8-5,8)	4,3 (0,8-6,6)	6,0 (0,6-8,1)	6,8 (0,6-8,2)
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	19/24/31/38	19/25/33/39	19/26/35/43	22/31/39/44	22/33/41/46
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	19/25/32/38	19/27/34/40	19/28/35/41	23/33/41/46	23/34/42/46
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie						
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Kühlen SEER/Heizen SCOP		9,50/5,20	9,60/5,20	9,20/5,10	8,20/4,70	7,60/4,70
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	74/728	92/781	134/906	214/1.341	282/1.551
Abmessungen Innengerät						
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220
Fernbedienung		Infrarotfernbedienung inklusive; Kabelfernbedienung optional erhältlich				

Der Fachbetrieb – Ihr persönliches Klimaziel

Sie möchten fachgerecht zu Planung, Einbau und Wartung Ihrer Klimalösung beraten werden? Kommen Sie zu uns! Wir finden die optimale Lösung, kennen uns aus mit neuesten Technologien, Umweltschutz und Energieeffizienz – und schaffen schnell und sauber gutes Klima in Ihren Räumen. Bei kleinen und großen Projekten.

